



一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| 注文番号 | 8978580000 |
| 種別 | CBX200 USB |
| GTIN (EAN) | 4032248813759 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

| | | | |
|----|-------|----------|-------------|
| 幅 | 10 mm | 幅 (インチ) | 0.3937 inch |
| 長さ | 50 mm | 長さ (インチ) | 1.9685 inch |
| 直径 | 1 mm | 正味重量 | 160 g |

温度

| | | | |
|------|----------------|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...70 °C | 動作温度 | -10 °C...50 °C |
| 湿度 | 10 ~ 90%、結露なし | | |

失敗の確率

IEC 61508に準拠したSIL 該当なし

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d376a219-4a93-409c-bc47-15405f2d6751 |

入力

| | | | |
|------|-------------|------|----------------------|
| 入力抵抗 | 22 kΩ | 種別 | USB 2.0 (USBタイプAプラグ) |
| 入力電圧 | 1.6 ~ 5.6 V | 入力電流 | ≤ 100 mA |

出力

| | | | |
|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| 負荷インピーダンス電流 | ≤ 300 Ω | 種別 | RS232 (4極2.5 mmジャックプラグ) |
| 出力電圧、注意 | 3.3 V 調整済 | インターフェースのレベル | 1.8...5.6 V (自動適合) |
| 許可信号 | 9...15 V j標準 12 V / 4 mA | | |

一般データ

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 保護度合い | IP20 | 公称電力消費 | 0.5 VA |
| 電力消費、種別 | 0.01 W | | |

絶縁協調

絶縁電圧 2.5 kV (入力/出力)

CBX200 USB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

パーツの説明

製品概要


CBX200 USB は、ガルバニック絶縁を備えた USB2.0/RS232 インターフェースコンバーターです。接続された RS232 デバイスの制御性および供給に関して、追加機能を提供します。CBX200 USB は、製品ファミリーの ACT20、およびシグナルコンバータ WAVE TTA の設定を可能にします。

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001417 | ETIM 9.0 | EC001417 |
| ETIM 10.0 | EC001417 | ECLASS 14.0 | 19-20-05-92 |
| ECLASS 15.0 | 19-20-05-92 | | |

図面

使用例



使用例



使用例

