

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による 導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9001280000
種別	M-D-STRIPAX
GTIN (EAN)	4008190011215
数量	1 items

M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	135 mm	高さ (インチ)	5.3149 inch
幅	82 mm	幅 (インチ)	3.2283 inch
正味重量	107.36 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	PVC/シリコン用の1 mm ² 以下対応剥離ツール
------	--

被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	最大導体直径	1.3 mm
最小導体直径	0.3 mm	被覆剥き範囲 AWG、最大	18 AWG
被覆剥き範囲 AWG、最小	28 AWG	被覆剥き範囲、最小	0.08 mm ²
被覆剥き長さ、最大	7 mm	導体断面、最大	1 mm ²
導体断面、最小	0.08 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

図面

使用例




M-D-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコン絶縁を有する細線仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

一般注文データ

種別	MEHA KP GE M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003600000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190140274	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP RT M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003610000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190058272	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP GN M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003620000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190130527	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP BL M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003630000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190094256	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP SW M-D-SPX	バージョン
注文番号	9003640000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4008190020507	
数量	1 ST	
種別	MEHA KP WS M-D-SPX	バージョン
注文番号	9006970000	アクセサリ, カッターセット
GTIN (EAN)	4032248363711	
数量	1 ST	