

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

一般注文データ

バージョン	片手操作用の切削工具
注文番号	9002170000
種別	KT ZQV
GTIN (EAN)	4032248291670
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-12-30T00:00:00+01:00

KT ZQV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	44 mm	高さ (インチ)	1.7323 inch
幅	208 mm	幅 (インチ)	8.189 inch
正味重量	280.78 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	WeidmüllerZシリーズのクロスコネクションをクリーンに切断する切削工具	バージョン	片手機械式
------	---	-------	-------

切削工具

銅ケーブル - 固定式、最大. (AWG)	2 AWG	銅ケーブル - 固定式、最大.	35 mm ²
銅ケーブル - 細線仕様、最大. (AWG)	6 AWG	銅ケーブル - 細線仕様、最大.	16 mm ²
銅ケーブル - 撚線、最大. (AWG)	2/0 AWG	銅ケーブル - 撚線、最大.	70 mm ²
銅ケーブル、最大直径	14 mm		

分類

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		