

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



・ケーブルを狭いスペースで切断する必要がある場合に最適

- ・取り扱いが容易
- ・必要な握力は最小限
- ・各切断位置での解放オプション
- ・スチールワイヤ、鉄鋼外装ケーブル、アルミニウム合金、銅線に適合しない
- ・活線をカットしない

一般注文データ

バージョン	カットツール, フロントカッター
注文番号	9002190000
種別	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
数量	1 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2024-06-06T00:00:00+02:00

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き (インチ)	1.9685 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.9055 inch
幅	360 mm	幅 (インチ)	14.1732 inch
正味重量	1642.78 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

技術データ

項目説明	外径35 mm以下のフロントケーブルカッター	バージョン	片手機械式
------	------------------------	-------	-------

切削工具

ケーブル仕様	銅およびアルミケーブル	銅ケーブル - 細線仕様、最大. (kcmil)	600 kcmil
銅ケーブル - 細線仕様、最大.	300 mm ²	銅ケーブル - 撚線、最大. (kcmil)	600 kcmil
銅ケーブル - 撚線、最大.	300 mm ²	銅ケーブル、最大直径	35 mm
最大導体直径	36 mm	撚線アルミケーブル最大 (kcmil)	600 kcmil
撚線アルミケーブル、最大 (mm ²)	300 mm ²	撚線アルミケーブル、最大直径	35 mm

分類

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 9.0	21-04-47-01
ECLASS 9.1	21-04-90-11	ECLASS 10.0	21-04-47-01
ECLASS 11.0	21-04-47-01	ECLASS 12.0	21-04-47-01
ECLASS 13.0	21-04-47-01	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²