### **MEHA KP SW M-D-SPX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 図に類似



- PVC、テフロン (PTFE)、シリコーン絶縁を有する細線 仕様の単線
- 特殊な刃の形状による導体への無損傷
- 個別導体の被覆剥き無し
- ブレードインサートは簡単に交換可能
- すべてのインサートがひとつのハウジングに適合
- ブレードカセット内ガイドバーは、ツールワイヤの正しい位置決めを促進

#### 一般注文データ

	<u>'</u>	
バージョン	アクセサリ, カッターセット	
注文番号	<u>9003640000</u>	
種別	MEHA KP SW M-D-SPX	
GTIN (EAN)	4008190020507	
数量	1 items	

カタログステータス / 図面 1

## **MEHA KP SW M-D-SPX**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.4528 inch
幅	26 mm	幅(インチ)	1.0236 inch
長さ	26 mm	 長さ(インチ)	1.0236 inch
正味重量	3.68 g		

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### 技術データ

項目説明	Mini-Duro-Stripax用ブレー ドセット、PTFE用AWG 18
	以下

### 被覆剥き工具

ケーブル仕様	カスタム絶縁を使用した導 体	最大導体直径	1.21 mm
最小導体直径	1 mm	被覆剥き長さ、最大.	7 mm
被覆剥き長さ、最小	3 mm		黒色

### 分類

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-04-48-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91
ECLASS 13.0	21-04-48-91	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		

カタログステータス / 図面 2