

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

## 一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	<a href="#">9003750000</a>
種別	M-D-STRIPAX LWL
GTIN (EAN)	4008 190068042
数量	1 items

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	135 mm	高さ (インチ)	5.3149 inch
幅	82 mm	幅 (インチ)	3.2283 inch
正味重量	96.73 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## 技術データ

項目説明	光ファイバーケーブル用剥離ツール
------	------------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	内部導体が1 mmのPOF導体	最大導体直径	1 mm
被覆剥き範囲 AWG、最大.	18 AWG	被覆剥き長さ、最大.	7.5 mm
色	グレー	導体断面、最大	0.78 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## M-D-STRIPAX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

## 一般注文データ

種別	MEHA KP LWL M-D-SPX	バージョン
注文番号	<a href="#">9003760000</a>	アクセサリ, 予備の切断刃
GTIN (EAN)	4008190055110	
数量	1 ST	