

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



- 直径 1 mm の内側導体
- エンドストップを介した被覆剥き長さ調整
- 被覆剥き後のクランプダイの自動開閉

一般注文データ

バージョン	アクセサリ, 予備の切断刃
注文番号	9003760000
種別	MEHA KP LWL M-D-SPX
GTIN (EAN)	4008190055110
数量	1 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2025-11-29T00:00:00+01:00

MEHA KP LWL M-D-SPX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	16 mm	奥行き (インチ)	0.6299 inch
高さ	11.5 mm	高さ (インチ)	0.4528 inch
幅	26 mm	幅 (インチ)	1.0236 inch
長さ	26 mm	長さ (インチ)	1.0236 inch
正味重量	11.5 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	FO Stripax用のブレード セット
------	-------------------------

被覆剥き工具

最大導体直径	1 mm	色	グレー
--------	------	---	-----

分類

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		