

## H2,5/18

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)  
の導体対応錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋 バラ詰めで供給

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9004090000</a>
種別	H2,5/18
GTIN (EAN)	4008190147921
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.18 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

2.2 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

カラー直径 (D2)

3.4 mm

L1 (mm)

18.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 14

被覆剥き長さ

18 mm

導体断面

2.5 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

