



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)  
の導体対応錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋 バラ詰めで供給

#### 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9004110000</a>
種別	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
数量	500 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E499744

## 寸法と重量

正味重量 0.29 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 (2)ワイヤーエンドフェルール	バージョン	標準
------	---	-------	----

## ワイヤーエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.8 mm	接点面長さ (L2)	18 mm
カラー直径 (D2)	4 mm	L1 (mm)	18.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12	被覆剥き長さ	18 mm
導体断面	4 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

