

H6,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

| | |
|------------|------------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ |
| 注文番号 | 9004130000 |
| 種別 | H6,0/18 |
| GTIN (EAN) | 4008190143626 |
| 数量 | 500 items |
| パッケージ | 弛緩 |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.35 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

18 mm

カラー直径 (D2)

4.7 mm

L1 (mm)

18.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 10

被覆剥き長さ

18 mm

導体断面

6 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

