

## H35,0/32

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋バラ詰めで供給

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9004200000</a>
種別	H35,0/32
GTIN (EAN)	4008190077303
数量	100 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

1.61 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール,  
(2)ワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

8.3 mm

接点面長さ (L2)

32 mm

カラー直径 (D2)

11 mm

L1 (mm)

32.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 2

被覆剥き長さ

32 mm

導体断面

35 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

