

## H70,0/25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応  
錫メッキ銅製  
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠  
• ポリ袋バラ詰めで供給

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
注文番号	<a href="#">9004230000</a>
種別	H70,0/25
GTIN (EAN)	4008 19015005 1
数量	50 items
パッケージ	弛緩

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

3.49 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール,  
(2)ワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

12.5 mm

接点面長さ (L2)

25 mm

カラー直径 (D2)

15 mm

L1 (mm)

25.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 2/0

被覆剥き長さ

25 mm

導体断面

70 mm<sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

