データシート

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

10.0 ~ 185.0 mm（AWG 7 ~ 350 MCM）の導体対応
錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ
注文番号	9004240000
種別	H70,0/32
GTIN (EAN)	4008190131395
数量	50 items
パッケージ	弛緩

データシート

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cULus）	E499744

寸法と重量

正味重量	4.57 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール, (2)ワイヤエンドフェルール	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	12.5 mm	接点面長さ (L2)	32 mm
カラー直径 (D2)	15 mm	L1 (mm)	32.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2/0	被覆剥き長さ	32 mm
導体断面	70 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H70,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面