

H95,0/25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応
錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
注文番号	9004250000
種別	H95,0/25
GTIN (EAN)	4008 190075576
数量	50 items
パッケージ	弛緩

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

4.02 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール

バージョン

標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

14.5 mm

接点面長さ (L2)

25 mm

カラー直径 (D2)

17 mm

L1 (mm)

25.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大.

AWG 3/0

被覆剥き長さ

25 mm

導体断面

95 mm²

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

