



- フェルール端子 (50 個) のリンク
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| 注文番号       | <a href="#">9004330000</a>      |
| 種別         | H1,0/14D R BD                   |
| GTIN (EAN) | 4008190047498                   |
| 数量         | 500 items                       |
| パッケージ      | リール包装                           |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

## 寸法と重量

正味重量

0.1 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明

連結ワイヤエンドフェール  
ル、赤色

バージョン

標準

## ワイヤエンドフェール

接点面直径 (D1)

1.4 mm

接点面長さ (L2)

8 mm

カラー直径 (D2)

3 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.25 mm

L1 (mm)

14.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 17

金属製スリーブ厚み (S1)

0.15 mm

軍事指定

T 20A 009 A

被覆剥き長さ

10 mm

導体断面

1 mm<sup>2</sup>

カラーコード

DIN

## 分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

