BLOCKBATTERIE 9V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

バージョン	テストツール, バッテリー
注文番号	9004810000
	BLOCKBATTERIE 9V
GTIN (EAN)	4008190050665
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

BLOCKBATTERIE 9V



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
THE				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	27 mm	奥行き(インチ)	1.063 inch	
高さ	17 mm	高さ(インチ)	0.6693 inch	
二 田	48.5 mm	幅(インチ)	1.9094 inch	
長さ	26.5 mm	長さ(インチ)	1.0433 inch	
E味重量	44.88 g			
環境製品コンプライアン	ス			
2 110 111 1127	日と始によい」			
RoHS 対応状況	影響なし	011 A + b 1 + 11 1		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
技術データ				
韦广 姓田	9 V	· 古口兴阳	スペアバッテリ9V	
電圧範囲	9 V	項目説明	スペアパッテリ90	
装置の測定および試験				
司波数範囲、最大	100 Hz	周波数範囲、最小	0 Hz	
保護度合い	IP40	 バッテリタイプ	9Vブロックバッテリー	
絶縁試験	5 kV	 ピーク耐電圧	12 kV	
入力抵抗、電圧	660 kΩ			
分類				
TINA 0 0	5000050	FT114 7 0	5000050	
ETIM 6.0	EC000356	ETIM 7.0	EC000356	
TIM 8.0	EC000356	ETIM 9.0	EC000356	
TIM 10.0	EC000356	ECLASS 9.0	27-05-04-01	
CLASS 9.1	27-05-04-90	ECLASS 10.0	27-05-04-01	
ECLASS 11.0	27-05-04-01	ECLASS 12.0	27-05-04-01	
ECLASS 13.0	27-05-04-01	ECLASS 14.0	27-05-04-01	
ECLASS 15.0	27-05-04-01			

カタログステータス / 図面 2