

BLOCKBATTERIE 9V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | テストツール, バッテリー |
| 注文番号 | 9004810000 |
| 種別 | BLOCKBATTERIE 9V |
| GTIN (EAN) | 4008190050665 |
| 数量 | 1 items |

BLOCKBATTERIE 9V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 27 mm | 奥行き (インチ) | 1.063 inch |
| 高さ | 17 mm | 高さ (インチ) | 0.6693 inch |
| 幅 | 48.5 mm | 幅 (インチ) | 1.9094 inch |
| 長さ | 26.5 mm | 長さ (インチ) | 1.0433 inch |
| 正味重量 | 44.88 g | | |

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 影響なし
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

電圧範囲 9 V 項目説明 スペアバッテリー9V

装置の測定および試験

| | | | |
|----------|--------|----------|-------------|
| 周波数範囲、最大 | 100 Hz | 周波数範囲、最小 | 0 Hz |
| 保護度合い | IP40 | バッテリータイプ | 9Vブロックバッテリー |
| 絶縁試験 | 5 kV | ピーク耐電圧 | 12 kV |
| 入力抵抗、電圧 | 660 kΩ | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000356 | ETIM 9.0 | EC000356 |
| ETIM 10.0 | EC000356 | ECLASS 14.0 | 27-05-04-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-05-04-01 | | |