

SWIFTY CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

複合型切削 / 被覆剥き工具 Swifty® CS および Swifty® CS セットは、1.5 mm² までの単線と 2.5 mm² までの可撓導体ケーブルの銅線を圧着不要で切断と被覆を行います。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン | Cutting tool for one-hand operation |
| 注文番号 | 9006020000 |
| 種別 | SWIFTY CS |
| GTIN (EAN) | 4032248257409 |
| 数量 | 1 items |

SWIFTY CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 18 mm | 奥行き (インチ) | 0.7087 inch |
| 高さ | 40 mm | 高さ (インチ) | 1.5748 inch |
| 幅 | 40 mm | 幅 (インチ) | 1.5748 inch |
| 正味重量 | 24.67 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

技術データ

| | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|
| 項目説明 | Swiftyセット用カッターイ ンサート | バージョン | 片手機械式 |
|------|-------------------------|-------|-------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |