

H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色
注文番号	9006590000
種別	H1,5/17,5X SW SV
GTIN (EAN)	4008190332259
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

H1,5/17,5X SW SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.21 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	短絡防止・地絡防止ライ ン用ワイヤエンドフェール ル、黒色	バージョン	標準
------	-------------------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェール

接点面直径 (D1)	1.8 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	17.50 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 16
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	13 mm
導体断面	1.5 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

