H2,5/17,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 8 mm, 青色
注文番号	<u>9006670000</u>
種別	H2,5/17,5X BL SV
GTIN (EAN)	4008190332273
数量	100 items
パッケージ	マルチパックバッグ

カタログステータス / 図面 1

H2,5/17,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	UL ウェブサイト	
証明書番号 (cUlus)	F499744	

寸法と重量

正味重量 0.22 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

技術データ

項目説明	短絡防止・地絡防止ライ	バージョン	標準
	ン用ワイヤエンドフェルー		
	川,善各		

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	2.3 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	7.9 mm	 プラスチックカラ一厚 (S2)	0.3 mm
L1 (mm)	17.50 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	14 mm
導体断面	2.5 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC00005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

カタログステータス / 図面 2



H2,5/17,5X BL SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

