## **LG DMS PRO/ DMS 3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工 学的デザインなので、片手での使用に最適です。これら は、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用でき ます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度 を有します。

## 一般注文データ

バージョン	DMS 3, 90%(3 相 500 V AC 時)/ 91% 以上 (3 相 400 V AC 時)
注文番号	9007460000
種別	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **LG DMS PRO/ DMS 3**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
MAMID承認件数	$\epsilon$		
ROHS			
寸法と重量			,
  深さ	178 mm	奥行き(インチ)	7.0079 inch
<u> </u>	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
<u>同。</u> 幅	150 mm	幅(インチ)	5.9055 inch
長さ	178 mm	長さ (インチ)	7.0079 inch
正味重量	604.79 g	<u> </u>	
環境製品コンプライアンス			<u>'</u>
RoHS 対応状況	準拠		
REACH SVHC	上ead 7439-92-1		
技術データ			
最广效田	12 / 14 4 / 10 V	15日光田	1/4インチドライブ付き主
電圧範囲	12 / 14.4 / 18 V	項目説明	1/41 フテトフィフNBエ 軸操作トルクドライバ
電気的接続	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
電動ドライバー	,		,
充電器出力	DC 2.86V; 4.8A / 30W	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AC 220-240V~50-60Hz
)o-am a)	max.		30W
アイドリング速度	200 u. 600 min-1	質量	600 g
公称電圧	3.6 V	ビットホルダー	1/4インチDIN 3126 フォームE6.3
バッテリ電圧	3.6 V	充電器の重量	600 g
最大カップリングトルク	3 Nm		
分類			
ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01	ECLASS 13.0	21-05-29-01
ECLASS 14.0	21-05-29-01	ECLASS 15.0	21-05-29-01

カタログステータス / 図面 2