

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

一般注文データ

バージョン	DMS 3, 90% (3相 500 V AC時) / 91% 以上 (3相 400 V AC時)
注文番号	9007460000
種別	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008190404970
数量	1 items

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	178 mm	奥行き (インチ)	7.0079 inch
高さ	78 mm	高さ (インチ)	3.0709 inch
幅	150 mm	幅 (インチ)	5.9055 inch
長さ	178 mm	長さ (インチ)	7.0079 inch
正味重量	604.79 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

技術データ

電圧範囲	12 / 14.4 / 18 V	項目説明	1/4インチドライブ付き主軸操作トルクドライバ
電氣的接続	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		

電動ドライバー

充電器出力	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	充電器入力	AC 220-240V~50-60Hz 30W
アイドリング速度	200 u. 600 min-1	質量	600 g
公称電圧	3.6 V	ビットホルダー	1/4インチDIN 3126 フォームE6.3
バッテリー電圧	3.6 V	充電器の重量	600 g
最大カップリングトルク	3 Nm		

分類

ETIM 8.0	EC000359	ETIM 9.0	EC000359
ETIM 10.0	EC000359	ECLASS 14.0	21-05-29-01
ECLASS 15.0	21-05-29-01		