TH-S 9-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







アレンレンチ は、DIN ISO 2936 L (DIN 911) 準拠の完全 硬化の高合金クロムバナジウム鋼製で、表面は高品質に 研磨されています。

一般注文データ

バージョン	socket wrenches
注文番号	9008880000
種別	TH-S 9-40
GTIN (EAN)	4032248266630
数量	1 items

カタログステータス / 図面

TH-S 9-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術アーク

₹	-法	上	重	릚
٠,	112	_	æ	#

寸法と重量					
1-		I= / ~ \			
幅	120 mm	幅(インチ)	4.7244 inch		
正味重量	198 g		1		
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況					
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141				
技術データ					
項目説明	先端にドリルで穴を開けた Torxレンチ、8ピースセッ ト				
ねじ締めツール					
/EL %F	0	7 + /	l II 5		
<u>個数</u> サイズ	8 TR	フォーム	トルク		
91.4	9/10/15/20/25/27/30/40				
	2, 12, 12, 20, 20, 27, 00,				
分類					
ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210		
ETIM 8.0	EC002210	ETIM 9.0	EC002210		
ETIM 10.0	EC002210	ECLASS 9.0	21-04-50-03		
ECLASS 9.1	21-04-50-15	ECLASS 10.0	21-04-50-03		
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03		
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03		
ECLASS 15.0	21-04-50-03				

カタログステータス / 図面 2