



- 迅速かつ正確な被覆剥き
- カット深度を調整する必要無し
- 内部導体への損傷無し

一般注文データ

バージョン	ツール、ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9009950000
種別	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
数量	1 items

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	25 mm
高さ	35 mm
幅	124 mm
正味重量	48.6 g

奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ (インチ)	1.378 inch
幅 (インチ)	4.8819 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	ゴム引きASIケーブル用絶縁剥離ツール
------	---------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	ASI-EPDM	最大導体直径	1.4 mm
被覆剥き範囲、最小	1.5 mm ²	導体断面、最大	1.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		