AM ASI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- 迅速かつ正確な被覆剥き
- カット深度を調整する必要無し
- 内部導体への損傷無し

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9009950000
種別	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

AM ASI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き(インチ)	0.9842 inch
高さ	35 mm	 高さ(インチ)	1.378 inch
幅	124 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	4.8819 inch
正味重量	48.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1	
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0	

技術データ

項目説明	ゴム引きASIケーブル用絶	
	縁剥離ツール	

被覆剥き工具

ケーブル仕様 被覆剝き範囲、最小.	ASI-EPDM 1.5 mm²	最大導体直径 導体断面、最大	1.4 mm 1.5 mm²
分類			

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

カタログステータス / 図面 2