

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- 迅速かつ正確な被覆剥き
- カット深度を調整する必要無し
- 内部導体への損傷無し

一般注文データ

バージョン	ツール, ストリッピングおよび切削工具
注文番号	9009950000
種別	AM ASI
GTIN (EAN)	4032248363407
数量	1 items

AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	124 mm	幅 (インチ)	4.8819 inch
正味重量	48.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	ゴム引きASIケーブル用絶縁剥離ツール
------	---------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	ASI-EPDM	最大導体直径	1.4 mm
被覆剥き範囲、最小	1.5 mm ²	導体断面、最大	1.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		