

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9012020000
種別	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008190018207
数量	1 items

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	418.7 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	同軸コネクタ用圧着工具 BNC, TNC / AF 5.4/6.48	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	6.48 mm	六角スパナ幅 (A 3)	1.72 mm
六角 AF (A)	5.4 mm	フェルール断面積、最大.	30 mm ²
フェルール断面積、最小.	30 mm ²	外側スリーブ直径	6.2 mm
クリンプ測点、幅 (B 2)	10 mm	クリンプ測点、幅 (B 3)	2.3 mm
クリンプ測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径 (D)	2 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



同軸コネクタ対応クリンプツール
• ラチエットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	ERTE ES HTG 58/59	バージョン
注文番号	9011130000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190011406	
数量	1 ST	