

## HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<a href="#">9012020000</a>
種別	HTG 58/59
GTIN (EAN)	4008 1900 18207
数量	1 items

## HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	418.7 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	同軸コネクタ用圧着工具 BNC、TNC / AF 5.4/6.48	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--------------------------------------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	6.48 mm	六角スパナ幅 (A 3)	1.72 mm
六角 AF (A)	5.4 mm	フェール断面積、最大	30 mm <sup>2</sup>
フェール断面積、最小	30 mm <sup>2</sup>	外側スリーブ直径	6.2 mm
クリンピング測点、幅 (B 2)	10 mm	クリンピング測点、幅 (B 3)	2.3 mm
クリンピング測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンピングタイプ/プロファイル	六角クリンピング
内部接触直径 (D)	2 mm		

## 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面



## HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES HTG 58/59	バージョン
注文番号	<a href="#">9011130000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4008190011406	
数量	1 ST	