

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	9012410000
種別	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
数量	1 items

HTG 174

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	449 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCとN / AF4.52用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	--------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	4.52 mm
フェール断面積、最大	22 mm ²	フェール断面積、最小	22 mm ²
外側スリーブ直径	5.4 mm	クリンピング測点、幅 (B 2)	2.3 mm
クリンピング測点、幅 (B 1)	10 mm	クリンピングタイプ/プロファイル	六角クリンピング
内部接触直径 (D)	2 mm		

接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ
-------	--------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

