## **HTG 174**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

#### 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 六角クリンプ
注文番号	<u>9012410000</u>
種別	HTG 174
GTIN (EAN)	4008190009434
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **HTG 174**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 寸法と重量

正味重量	449 g		
幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### 技術データ

項目説明	同軸コネクタBNC、TNCと N / AF4.52用の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし

# ツールデータクリンピング

六角スパナ幅 (A 2)	1.72 mm	六角 AF (A)	4.52 mm
フェルール断面積、最大.	22 mm²	フェルール断面積、最小.	22 mm <sup>2</sup>
外側スリーブ直径	5.4 mm		2.3 mm
クリンプ測点、幅(B 1)	10 mm	 クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ
内部接触直径(D)	2 mm		

### 接点の説明

接点タイプ	同軸コネクタ

# 分類

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

カタログステータス / 図面 2



## **HTG 174**

図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

