

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	16mm ² , インデントクリンプ
注文番号	9012640000
種別	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
数量	1 items

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	12 mm	奥行き (インチ)	0.4724 inch
高さ	34 mm	高さ (インチ)	1.3386 inch
幅	28 mm	幅 (インチ)	1.1024 inch
正味重量	39.6 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ツールデータクリンピング

クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ
----------------	-----------

接点の説明

導体直径、最大. AWG	6	導体横断面、最小. AWG	10
クリンプ範囲、最大	16 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		