HTF 28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応 クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.1mm², 1mm², Bクリンプ
注文番号	9013090000
種別	HTF 28
GTIN (EAN)	4008190129439
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

HTF 28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

寸法と重量					
幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch		
正味重量	449.98 g				
環境製品コンプライアンス					
	日之64年上、1				
RoHS 対応状況 REACH SVHC	影響なし Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98td-4068-b62a	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012			
技術データ					
項目説明	フラットブレードコネク タおよびフラットブレード レセプタクル、コネクタ幅 2.8 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし		
ツールデータクリンピング					
フェルール断面積、最大.	1 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ		
接点の説明					
接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大. AWG	AWG 18		
導体横断面、最小. AWG	AWG 28	プラグ幅	2.8 mm		
クリンプ範囲、最大	1 mm²	クリンプ範囲、最小	0.1 mm²		
分類					
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		
ECLASS 15.0	21-04-38-11				

カタログステータス / 図面 2



HTF 28




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







データシート

HTF 28



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応 クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別 ERTE AN HTF 28 バージョン 注文番号 <u>1246430000</u> プレスツール, 交換部品 GTIN (EAN) 4050118034486 数量 1 ST

カタログステータス / 図面 4