

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.1mm ² , 1mm ² , Bクリンプ
注文番号	9013090000
種別	HTF 28
GTIN (EAN)	4008190129439
数量	1 items

HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	449.98 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル、コネクタ幅 2.8 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	1 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ
-------------	-------------------	----------------	-------

接点の説明

接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大. AWG	AWG 18
導体横断面、最小. AWG	AWG 28	プラグ幅	2.8 mm
クリンプ範囲、最大	1 mm ²	クリンプ範囲、最小	0.1 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面



HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクタおよびフラットブレードレセプタクル対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別	ERTE AN HTF 28	バージョン
注文番号	1246430000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034486	
数量	1 ST	