HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SUB-D 接点対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, FoderBcrimp
注文番号	9013260000
種別	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008190056896
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

┪	'法	بر	重	믊
- 1	14	_	=	垂

リ仏と主里					
	<u>'</u>				
唱	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch		
E味重量	440.98 g				
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	影響なし				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012				
支術データ					
項目説明	SUB-DコンタクトAWG 28-20の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし		
ッールデータクリンピング					
フェルール断面積、最大.	0.75 mm²	クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp		
ノエルール町田慎、取八.	0.73 11111-	2 2 2 2 3 4 2 7 2 4 2 5 4 70	roderbennip		
接点の説明					
	'				
接点タイプ	SUB-D	導体直径、最大. AWG	AWG 20		
尊体横断面、最小. AWG	AWG 28				
分類					
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168		
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168		
TIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11		
CLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11		
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11		
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11		

カタログステータス / 図面 2



HTF SUB-D



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





