

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## SUB-D 接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, FoderBcrimp
注文番号	<a href="#">9013260000</a>
種別	HTF SUB-D
GTIN (EAN)	4008 190056896
数量	1 items

## HTF SUB-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	440.98 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	SUB-DコンタクトAWG 28-20の圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	-----------------------------	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	0.75 mm <sup>2</sup>	クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp
--------------	----------------------	----------------	-------------

## 接点の説明

接点タイプ	SUB-D	導体直径、最大. AWG	AWG 20
導体横断面、最小. AWG	AWG 28		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

