

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



**RSV および DSTV-HD システム対応ワイドミュラー接点用
圧着ツール**

- ・ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, FoderBcrimp
注文番号	9013550000
種別	HTF RSV 12
GTIN (EAN)	4008190002046
数量	1 items

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	205 mm	幅 (インチ)	8.0709 inch
正味重量	449.98 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	WeidmüllerRSVおよび DSTV-HDコネクタ用圧着 工具、 AWG 14-12	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	---	-------	----------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	4 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp
--------------	-------------------	----------------	-------------

接点の説明

接点タイプ	RSVおよびDSTV-HD	導体直径、最大. AWG	AWG 12
導体横断面、最小. AWG	AWG 14		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

