

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール  
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9013600000</a>
種別	PZ ZH 16
GTIN (EAN)	4032248065523
数量	1 items

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	250 mm	幅 (インチ)	9.8425 inch
正味重量	674.78 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	16 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	6 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	インデントクリンプ		

## 接点の説明

接点タイプ	ツインワイヤエンドフェルール	導体直径、最大 AWG	AWG 6
導体横断面、最小 AWG	AWG 10	クリンプ範囲、最大	16 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	6 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

使用例



## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004930000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482701	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004720000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190962210	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9005160000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482749	mm, 緑色
数量	100 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9037320000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492793	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9037550000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493127	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン
注文番号	<a href="#">9037690000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493486	mm, 緑色
数量	100 ST	

## PZ ZH 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン
注文番号	<a href="#">9037330000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190492809	mm, 黒色
数量	100 ST	
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン
注文番号	<a href="#">9037560000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493134	mm, 黄色
数量	100 ST	
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン
注文番号	<a href="#">9037700000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493509	mm, 緑色
数量	100 ST	

## マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H10,0/24 ZH EB SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004940000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482718	mm, アイボリー
数量	100 ST	
種別	H10,0/26D R ZH SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9004710000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248044221	mm, 赤色
数量	100 ST	
種別	H10,0/26T ZH BR SV	バージョン
注文番号	<a href="#">9005170000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190482756	mm, 茶色
数量	100 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	H10,0/24 ZH EB	バージョン
注文番号	<a href="#">9037340000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190492816	
数量	100 ST	
種別	H10,0/24D ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037570000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190493141	
数量	100 ST	

## ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)
- の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H10,0/24DS ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9018880000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4032248105830	
数量	100 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めて供給
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

種別	H10,0/24T ZH BR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037710000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190493516	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30 ZH EB	バージョン
注文番号	<a href="#">9037350000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190492823	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30D ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9037580000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190493158	
数量	100 ST	

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H10,0/30T ZH BR	バージョン
注文番号	<a href="#">9037720000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18
GTIN (EAN)	4008190493530	mm, 茶色
数量	100 ST	

## ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
  - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm<sup>2</sup> (AAWG 20-7)  
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ  
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

## 一般注文データ

種別	H10,0/24S ZH EB	バージョン
注文番号	<a href="#">9018860000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248105816	mm, アイボリー
数量	100 ST	
種別	H10,0/30DS ZH R	バージョン
注文番号	<a href="#">9018890000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18
GTIN (EAN)	4032248105847	mm, 赤色
数量	100 ST	
種別	H10,0/30S ZH EB	バージョン
注文番号	<a href="#">9018870000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18
GTIN (EAN)	4032248105823	mm, アイボリー
数量	100 ST	

## ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

種別	H16,0/29 ZH GN	バージョン
注文番号	<a href="#">9037360000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190492830	mm, 緑色
数量	50 ST	
種別	H16,0/29D ZH BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037590000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190493165	mm, 青色
数量	50 ST	

## PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	H16,0/29T ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037730000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190493554	mm, 白色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38 ZH GN	バージョン
注文番号	<a href="#">9037370000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190492847	mm, 緑色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38D ZH BL	バージョン
注文番号	<a href="#">9037600000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190493196	mm, 青色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38T ZH W	バージョン
注文番号	<a href="#">9037740000</a>	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190493561	mm, 白色
数量	50 ST	

## アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	ERTE ES PZ ZH 16	バージョン
注文番号	<a href="#">9054580000</a>	
GTIN (EAN)	4032248052493	
数量	1 ST	

## 交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

## アクセサリ

### 一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	<a href="#">9202810000</a>	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	