

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



屈曲 / パンチ加工済み接点対応クリンプツール

- ・ ラチェットは精密なクリンプを保証します
- ・ 操作が不正確な場合のオプション許可
- ・ 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.22mm ² , 2.5mm ² , Bクリンプ
注文番号	9014140000
種別	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
数量	1 items

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	205 mm	幅 (インチ)	8.0709 inch
正味重量	442 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	Weidmüller DFF 接点対応 圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-----------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	フェルール断面積、最小.	0.22 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	Weidmüller DFF	導体直径、最大. AWG	AWG 14
導体横断面、最小. AWG	AWG 24	クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.22 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com

