

## HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



屈曲 / パンチ加工済み接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.22mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Bクリンプ
注文番号	<a href="#">901414000</a>
種別	HTF DFF
GTIN (EAN)	4008190297305
数量	1 items

## HTF DFF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

www.weidmueller.com

## 寸法と重量

幅	205 mm	幅 (インチ)	8.0709 inch
正味重量	442 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 技術データ

項目説明	Weidmüller DFF 接点对応 圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし
------	-----------------------------	-------	----------------------

## ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	フェルール断面積、最小	0.22 mm <sup>2</sup>
クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ		

## 接点の説明

接点タイプ	Weidmüller DFF	導体直径、最大 AWG	AWG 14
導体横断面、最小 AWG	AWG 24	クリンプ範囲、最大	2.5 mm <sup>2</sup>
クリンプ範囲、最小	0.22 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

