

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
注文番号	901440000
種別	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
数量	1 items

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	440.68 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 2.5 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	2.5 mm ²	
クリンプタイプ/プロファイル	ダブルクリンプ	
圧着ステーション	クリンプ測点番号	1
	導体断面、最小	0.5 mm ²
	導体直径、最大	1.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	21 AWG
	導体断面 AWG、最大	16 AWG
	圧着ステーションの色	赤色
	クリンプ測点番号	2
	導体断面、最小	1.5 mm ²
	導体直径、最大	2.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小	16 AWG
	導体断面 AWG、最大	14 AWG
	圧着ステーションの色	青色

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大 AWG	AWG 14
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

重要なメモ

製品情報	固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。
------	---------------------------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグコネクタ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	FSKI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491790000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301540	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491810000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301380	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491820000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.5 mm ² - 1
GTIN (EAN)	4050118301670	mm ² ,赤色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491850000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301687	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	FSKI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491830000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301830	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5M638 R	バージョン
注文番号	9200580000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410422	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5M638 R	バージョン
注文番号	9200590000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410439	
数量	100 ST	

ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² , 赤色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F488 R	バージョン
注文番号	9200530000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410378	mm ² , 赤色
数量	100 ST	
種別	LIF 1,5F638 R	バージョン
注文番号	9200540000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410385	mm ² , 赤色
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F488 R	バージョン
注文番号	9200550000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410392	mm ² , 青色
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 R	バージョン
注文番号	9200560000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4032248410408	mm ² , 青色
数量	100 ST	
種別	LIF 6F638 R	バージョン
注文番号	9200570000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
GTIN (EAN)	4032248410415	色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/285	バージョン
注文番号	1491620000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301526	mm ² , 黄色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,1-0,5/288	バージョン
注文番号	1491630000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118301489	mm ² , 黄色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491650000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301519	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	1491660000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301410	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491670000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301502	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491680000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301618	赤色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	1491640000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² ,
GTIN (EAN)	4050118301557	赤色
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VFSKHI/1,5-2,5/285	バージョン
注文番号	1491730000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301700	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/288	バージョン
注文番号	1491740000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301472	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	1491690000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301717	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491710000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301663	mm ² ,青色
数量	100 ST	
種別	VFSKHI/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491720000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118301564	mm ² ,青色
数量	100 ST	

分岐付属ケーブルラグスリーブ



ブランチ付属絶縁タブコネクタスリーブ、PVC製、銅スリーブ付属

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5T638 R	バージョン
注文番号	9200610000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410453	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5T638 R	バージョン
注文番号	9200620000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410460	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ケーブルラグスリーブ、完全絶縁



- 銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁タブコネクタスリーブ
- 市販対応形状
 - はんだ付け無し
 - 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F638 RF	バージョン
注文番号	9200640000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1.5 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4032248410484	
数量	100 ST	
種別	LIF 2,5F638 RF	バージョン
注文番号	9200650000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4032248410491	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/285	バージョン
注文番号	1491860000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301915	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/288	バージョン
注文番号	1491870000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301908	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/485	バージョン
注文番号	1491880000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301748	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/488	バージョン
注文番号	1491890000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301786	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/0,5-1,0/638	バージョン
注文番号	1491910000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色
GTIN (EAN)	4050118301847	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/485	バージョン
注文番号	1491920000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301694	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/488	バージョン
注文番号	1491930000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301762	
数量	100 ST	
種別	VFSKHV/1,5-2,5/638	バージョン
注文番号	1491940000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
GTIN (EAN)	4050118301922	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルクランプラグ



PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

種別	KQI-M10/-1	バージョン
注文番号	1492130000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
数量	100 ST	
種別	KQI-M10/-2,5	バージョン
注文番号	1492340000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
数量	100 ST	
種別	KQI-M12/-2,5	バージョン
注文番号	1492350000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2,5/-1	バージョン
注文番号	1492150000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-0,5	バージョン
注文番号	1492090000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
数量	100 ST	
種別	KQI-M2/-1	バージョン
注文番号	1492140000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-1	バージョン
注文番号	1492180000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3,5/-2,5	バージョン
注文番号	1492270000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-0,5	バージョン
注文番号	1492100000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
数量	100 ST	
種別	KQI-M3/-1	バージョン
注文番号	1492170000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
数量	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KQI-M3/-2,5	バージョン
注文番号	1492250000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302073	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-0,5	バージョン
注文番号	1492110000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302103	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-1	バージョン
注文番号	1492200000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/-2,5	バージョン
注文番号	1492290000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302172	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-1	バージョン
注文番号	1492190000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
数量	100 ST	
種別	KQI-M4/S/-2,5	バージョン
注文番号	1492280000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5
GTIN (EAN)	4050118302141	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-0,5	バージョン
注文番号	1492120000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² ,0.1 mm ² - 0.5
GTIN (EAN)	4050118302042	mm ²
数量	100 ST	
種別	KQI-M5/-1	バージョン
注文番号	1492220000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
数量	100 ST	

アクセサリ / 交換部品



- 絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可
 - 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 - DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	1246370000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	