

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

屈曲 / パンチ加工済み接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.2mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
注文番号	9014840000
種別	HTF ZRV
GTIN (EAN)	4008 190949969
数量	1 items

HTF ZRV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	452.7 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	ZRVまたはMKFフラットブレードコンタクト用圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	-----------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	1 mm ²	フェルール断面積、最小	0.2 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	FoderBcrimp		

接点の説明

接点タイプ	Weidmüller ZRV	導体直径、最大 AWG	AWG 17
導体横断面、最小 AWG	AWG 24	クリンプ範囲、最大	1 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.2 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

