

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



サイズ 11-36 AF 展開、ケーブルグランドやアクセサリーの固定および弛緩に対応するネジツール。

- ・数列の電線に達する可能性
- ・ケーブルグランドの変形無し
- ・スパナサイズ 11 ~ 36 mm
- ・スパナサイズの無段階調整
- ・ラチエット機能：回転の合間にツールを取り外す必要無し
- ・標準の片手用ツール

一般注文データ

バージョン	Cable gland tool
注文番号	9015900000
種別	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
数量	1 items
パッケージ	段ボール箱

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	30 mm	奥行き (インチ)	1.1811 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	190 mm	幅 (インチ)	7.4803 inch
正味重量	173.45 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

技術データ

項目説明	ケーブルグランドツール、11-24 AF
------	----------------------

ねじ締めツール

サイズ	11 - 24 mm
-----	------------

分類

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例

