

## HTN 21 AN ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 非絶縁コネクタ対応クリンプツール

ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリンプ
注文番号	<a href="#">9017170000</a>
種別	HTN 21 AN ZERT
GTIN (EAN)	4008190218447
数量	1 items

## HTN 21 AN ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	442.64 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

## 技術データ

項目説明	非絶縁コネクタ、0.5 ~ 6 mm <sup>2</sup> 対応圧着ツール、エンドストップ付き	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---	-------	------------------

## ツールデータクリンピング

フェール断面積、最大	6 mm <sup>2</sup>	クリンピングタイプ/プロファイル	インデントクリンピング
------------	-------------------	------------------	-------------

## 接点の説明

接点タイプ	非絶縁接続	導体直径、最大 AWG	AWG 10
導体横断面、最小 AWG	AWG 21	クリンピング範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
クリンピング範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

図面

