HTF 63 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応 クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 2.5mm², Bクリンプ
注文番号	9017240000
種別	HTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248296194
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

HTF 63 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

リ広こ王里				
幅	200 mm	幅(インチ)	7.874 inch	
正味重量	454.96 g			
環境製品コンプライアンス				
D 110 #4##77	日と始代ナント			
RoHS 対応状況	影響なし Lead 7439-92-1			
REACH SVHC SCIP				
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012			
技術データ				
T C 4V 00			144.1.5.5	
項目説明	フラットブレードコネク タおよびフラットブレード レセプタクル、コネクタ幅 6.3 mmの圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なイン サートなし	
ツールデータクリンピング			·	
フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²	クリンプタイプ/プロファイル	Bクリンプ	
接点の説明				
接点タイプ	Fプラグ/スリーブ	導体直径、最大. AWG	AWG 14	
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	等体直性、取入: AVVG プラグ幅	6.3 mm	
専件限的国、取りにAVVO クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²	<u>^ </u>	0.5 mm ²	
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168	
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168	
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11	
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11	
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11	
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11	
ECLASS 15.0	21-04-38-11			

カタログステータス / 図面 2

データシート

HTF 63 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



オープンまたはロールクリンプツメ付属フラットブレードコネクターおよびフラットブレードレセプタクル対応 クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示すエンドストップ付属

一般注文データ

種別 ERTE AN HTF 63 バージョン 注文番号 <u>1246410000</u> プレスツール, 交換部品 GTIN (EAN) 4050118034653 数量 1 ST

カタログステータス / 図面