

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール
対応クリップツール

- ラチェットは精密なクリップを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

バージョン	ワイヤ端フェルール用圧着ツール, 6mm ² , 16mm ² , インデントクリップ
注文番号	9017340000
種別	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
数量	1 items

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	436 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	(1)圧着工具	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

ドライブ クリンプタイプ/プロファイル	機器 インデントクリンプ	フェルルール断面積、最大.	16 mm ²
------------------------	-----------------	---------------	--------------------

接点の説明

接点タイプ	プラスチックカラーあり/ なし ワイヤーエンドフェ ルルール	導体直径、最大. AWG	AWG 6
導体横断面、最小. AWG クリンプ範囲、最小	AWG 10 6 mm ²	クリンプ範囲、最大	16 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルール対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	EINSATZPAAR PZ 16E	バージョン
注文番号	9012640000	16mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190114831	
数量	1 ST	

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	

多包バッグ仕様



- ポリプロピレン製円錐型ケーブルエントリー
- 最大 105 °C の耐熱性
- 1.5 ~ 16 mm² (AWG 16 - 6) の導体対応
- 錫メッキ銅製
- DIN 46228 part 4 準拠

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H6.0/23X GE SV	バージョン	
注文番号	9006790000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 17 mm, 12 mm, 黄色	
GTIN (EAN)	4008190332303		
数量	100 ST		

10mm導体の公称断面積



- ポリ袋 パラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10.0/22 EB	バージョン	
注文番号	0534200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイボリー	
GTIN (EAN)	4008190033460		
数量	100 ST		
種別	H10.0/22D R	バージョン	
注文番号	9019240000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190075385		
数量	100 ST		
種別	H10.0/22T BR	バージョン	
注文番号	9021150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 茶色	
GTIN (EAN)	4008190086886		
数量	100 ST		
種別	H10.0/28 EB	バージョン	
注文番号	0565800000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, アイボリー	
GTIN (EAN)	4008190138646		
数量	100 ST		
種別	H10.0/28D R	バージョン	
注文番号	9019250000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4008190041410		
数量	100 ST		
種別	H10.0/28T BR	バージョン	
注文番号	9021160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 茶色	
GTIN (EAN)	4008190041915		
数量	100 ST		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

16mm導体の公称断面積

16 mm²

- ポリ袋 パラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H16,0/22 GN	バージョン
注文番号	0565900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190022181	
数量	100 ST	
種別	H16,0/22D BL	バージョン
注文番号	9019260000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190125806	
数量	100 ST	
種別	H16,0/22T W	バージョン
注文番号	9021170000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190151478	
数量	100 ST	
種別	H16,0/28 GN	バージョン
注文番号	0566000000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190165406	
数量	100 ST	
種別	H16,0/28D BL	バージョン
注文番号	9019270000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 青色
GTIN (EAN)	4008190100773	
数量	100 ST	
種別	H16,0/28T W	バージョン
注文番号	9021180000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 21 mm, 18 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190151980	
数量	100 ST	

6.0mm導体の公称断面積

6 mm²

- ポリ袋 パラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H6,0/20T GN	バージョン
注文番号	9021130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
種別	H6,0/20 SW	バージョン
注文番号	0533500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
種別	H6,0/20D GE	バージョン
注文番号	9019220000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26 SW	バージョン
注文番号	0565700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26D GE	バージョン
注文番号	9019230000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	
種別	H6,0/26T GN	バージョン
注文番号	9021140000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
・ポリ袋 パラ詰めて供給

一般注文データ

種別	H6,0/10	バージョン
注文番号	9004120000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190104795	
数量	500 ST	
種別	H6,0/12	バージョン
注文番号	0191900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190026851	
数量	500 ST	
種別	H6,0/15	バージョン
注文番号	0124700000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190003807	
数量	500 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	H6,0/18	バージョン
注文番号	9004130000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190143626	
数量	500 ST	

10.0 mm ~ 185.0 mm 導体の公称断面積



10.0 ~ 185.0 mm (AWG 7 ~ 350 MCM) の導体対応
 錫メッキ銅製
 寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
 ・ポリ袋 パラ詰めて供給

一般注文データ

種別	H10,0/12	バージョン
注文番号	0282900000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190075972	
数量	500 ST	
種別	H10,0/15	バージョン
注文番号	0124800000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190037475	
数量	500 ST	
種別	H10,0/18	バージョン
注文番号	0379300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190156091	
数量	500 ST	
種別	H16,0/12	バージョン
注文番号	0492500000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190114190	
数量	500 ST	
種別	H16,0/15	バージョン
注文番号	0124300000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 15 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190162993	
数量	500 ST	
種別	H16,0/18	バージョン
注文番号	0375200000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190077105	
数量	100 ST	
種別	H16,0/25	バージョン
注文番号	9004150000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 25 mm, 25 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190037253	
数量	100 ST	
種別	H16,0/32	バージョン
注文番号	9004160000	ワイヤ終端フェルール, 標準, 32 mm, 32 mm, いいえ
GTIN (EAN)	4008190084004	
数量	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

プラスチックカラー付属フェルール端子のアソートメント



プラスチックカラー付属フェルール端子ボックス：
 ・ワイドミュラーカラーコード
 ・DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H-BOX 4,0-16,0QMM	バージョン	
注文番号	9025920000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: Weidmüller	
GTIN (EAN)	4008190101442		
数量	1 ST		
種別	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	バージョン	
注文番号	9025400000	フェルールの品揃え, 箱, カラーコード: DIN	
GTIN (EAN)	4008190341596		
数量	1 ST		

マルチバッグ



・マルチパックバッグ (5 x 100 個)
 ・ワイドミュラーカラーコード
 ・DIN カラーコード
 ・他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/24 ZH EB SV	バージョン	
注文番号	9004940000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, アイボリー	
GTIN (EAN)	4008190482718		
数量	100 ST		
種別	H10,0/26D R ZH SV	バージョン	
注文番号	9004710000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 赤色	
GTIN (EAN)	4032248044221		
数量	100 ST		
種別	H10,0/26T ZH BR SV	バージョン	
注文番号	9005170000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色	
GTIN (EAN)	4008190482756		
数量	100 ST		

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H10,0/24 ZH EB	バージョン
注文番号	9037340000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190492816	mm, アイボリー
数量	100 ST	
種別	H10,0/24D ZH R	バージョン
注文番号	9037570000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4008190493141	mm, 赤色
数量	100 ST	

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
- の導体対応材質：E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H10,0/24DS ZH R	バージョン
注文番号	9018880000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12
GTIN (EAN)	4032248105830	mm, 赤色
数量	100 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	H10,0/24T ZH BR	バージョン
注文番号	9037710000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190493516	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30 ZH EB	バージョン
注文番号	9037350000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4008190492823	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30D ZH R	バージョン
注文番号	9037580000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4008190493158	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30T ZH BR	バージョン
注文番号	9037720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 茶色
GTIN (EAN)	4008190493530	
数量	100 ST	

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

種別	H10,0/24S ZH EB	バージョン
注文番号	9018860000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 17 mm, 12 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4032248105816	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30DS ZH R	バージョン
注文番号	9018890000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, 赤色
GTIN (EAN)	4032248105847	
数量	100 ST	
種別	H10,0/30S ZH EB	バージョン
注文番号	9018870000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 23 mm, 18 mm, アイボリー
GTIN (EAN)	4032248105823	
数量	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

種別	H16,0/29 ZH GN	バージョン
注文番号	9037360000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190492830	mm, 緑色
数量	50 ST	
種別	H16,0/29D ZH BL	バージョン
注文番号	9037590000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190493165	mm, 青色
数量	50 ST	
種別	H16,0/29T ZH W	バージョン
注文番号	9037730000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 16
GTIN (EAN)	4008190493554	mm, 白色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38 ZH GN	バージョン
注文番号	9037370000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190492847	mm, 緑色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38D ZH BL	バージョン
注文番号	9037600000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190493196	mm, 青色
数量	50 ST	
種別	H16,0/38T ZH W	バージョン
注文番号	9037740000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 29 mm, 25
GTIN (EAN)	4008190493561	mm, 白色
数量	50 ST	

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW SV	バージョン
注文番号	9004930000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190482701	
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE SV	バージョン
注文番号	9004720000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190962210	
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN SV	バージョン
注文番号	9005160000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190482749	
数量	100 ST	

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

種別	H6,0/23 ZH SW	バージョン
注文番号	9037320000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190492793	
数量	100 ST	
種別	H6,0/23D ZH GE	バージョン
注文番号	9037550000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493127	
数量	100 ST	
種別	H6,0/23T ZH GN	バージョン
注文番号	9037690000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 20 mm, 12 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190493486	
数量	100 ST	
種別	H6,0/29 ZH SW	バージョン
注文番号	9037330000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190492809	
数量	100 ST	
種別	H6,0/29D ZH GE	バージョン
注文番号	9037560000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190493134	
数量	100 ST	
種別	H6,0/29T ZH GN	バージョン
注文番号	9037700000	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 24 mm, 18 mm, 緑色
GTIN (EAN)	4008190493509	
数量	100 ST	

PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

交換部品



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

種別	ERTE GRIFFE PZ	バージョン
注文番号	9202810000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4032248512577	
数量	1 ST	