

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**絶縁コネクタ対応クリンプツール**

ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチエットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
注文番号	9017430000
種別	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
数量	1 items

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

幅	200 mm	幅 (インチ)	7.874 inch
正味重量	453.2 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

項目説明	絶縁コネクタ用圧着工具、0.5 ~ 2.5 mm ²	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
------	---------------------------------------	-------	------------------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	2.5 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	ダブルクリンプ
圧着ステーション	クリンプ測点番号
	1
	導体断面、最小
	0.5 mm ²
	導体直径、最大.
	1.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小
	21 AWG
	導体断面 AWG、最大
	16 AWG
	圧着ステーションの色
	赤色
	クリンプ測点番号
	2
	導体断面、最小
	1.5 mm ²
	導体直径、最大.
	2.5 mm ²
	導体断面 AWG、最小
	16 AWG
	導体断面 AWG、最大
	14 AWG
	圧着ステーションの色
	青色

接点の説明

接点タイプ	絶縁コネクタ	導体直径、最大. AWG	AWG 14
導体横断面、最小. AWG	AWG 21	クリンプ範囲、最大	2.5 mm ²
クリンプ範囲、最小	0.5 mm ²		

重要なメモ

製品情報 固定式導体には適していません。接点部分の絶縁体は円錐状に圧着されています。

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
アクセサリ / 交換部品

絶縁コネクタ対応クリンプツール
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	1246370000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	
種別	ERTE ES HTI 15	バージョン
注文番号	1246370000	プレスツール, 交換部品
GTIN (EAN)	4050118034462	
数量	1 ST	