

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



回転接点対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

バージョン	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 4mm², 10mm², Wクリンプ
注文番号	9018480000
種別	CTX CM 3.6
GTIN (EAN)	4008190884581
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術アーク

_	->+	١.,	¥	
N	汯	C	里	重

JACEE				
幅	250 mm	幅(インチ)	9.8425 inch	
正味重量	706.78 g			
環境製品コンプライアンス				
Palic 社体化2	 影響なし			
RoHS 対応状況 REACH SVHC				
SCIP		2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		
	210001000001010000000	1 2000 10 10 12		
技術データ				
項目説明	HDおよびConCept M3コン タクトと同様のタイプ用の 圧着工具(4~10mm)	バージョン	機械式、交換可能なインサートなし	
ツールデータクリンピング				
フェルール断面積、最大.	10 mm²	クリンプタイプ/プロファイル	Wクリンプ	
接点の説明				
接点タイプ	回転した接点	導体直径、最大. AWG	AWG 8	
導体横断面、最小. AWG	AWG 12	クリンプ範囲、最大	10 mm ²	
クリンプ範囲、最小	4 mm²			
分類				
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168	

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

カタログステータス / 図面



図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品




回転接点対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別 ERTE ES CTX CM 3.6 パージョン 注文番号 1303960000 GTIN (EAN) 4050118102499 数量 1 ST

交換部品



一般注文データ

種別 ERTE GRIFFE CTO パージョン 注文番号 1121010000 プレスツール, 交換部品 GTIN (EAN) 4032248902118 数量 1 ST

作成日 07.11.2025 08:20:09 MEZ

カタログステータス / 図面 4