


H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- マルチパックバッグ (5 x 100 pcs)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 mm, 橙色 |
| 注文番号 | 9018590000 |
| 種別 | H4,0/22T ZH OR SV |
| GTIN (EAN) | 4008 190272654 |
| 数量 | 100 items |
| パッケージ | マルチパックバッグ |

H4,0/22T ZH OR SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E499744

寸法と重量

正味重量

0.57 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明

ツインワイヤエンドフェ
ルール、橙色

バージョン

ツインワイヤエンドフェ
ルール

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)

3.5 mm

接点面長さ (L2)

12 mm

留め輪幅 (B)

5.2 mm

留め輪高さ (A)

9 mm

プラスチックカラー厚 (S2)

0.5 mm

L1 (mm)

22.00 mm

導体接続断面積 AWG、最大

AWG 12

金属製スリーブ厚み (S1)

0.2 mm

被覆剥き長さ

15 mm

導体断面

4 mm²

カラーコード

Telemecanique

分類

ETIM 8.0

EC000005

ETIM 9.0

EC000005

ETIM 10.0

EC000005

ECLASS 14.0

27-40-02-01

ECLASS 15.0

27-40-02-01

図面

図面

