H1,0/15S ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







• ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル

• 最大 105 °C の耐熱性

0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)

の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェ
	ルール, 12 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	<u>9018650000</u>
種別	H1,0/15S ZH GE SV
GTIN (EAN)	4032248011407
数量	500 items
パッケージ	マルチパックバッグ

カタログステータス / 図面 1

H1,0/15S ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
正味重量	0.17 g	0.17 g			
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データ					
項目説明	ツインワイヤエンドフェ ルール、黄色	バージョン	ツインワイヤエンドフェ ルール		
ワイヤエンドフェルール					
			<u> </u>		
接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm		
留め輪幅 (B)	3.2 mm	留め輪高さ (A)	5.8 mm		
プラスチックカラー厚 (S2)	0.3 mm	L1 (mm)	15.00 mm		
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17	金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm		
被覆剥き長さ	12 mm	- 導体断面	1 mm²		
カラーコード	Weidmueller				
分類					
ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005		
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005		
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01		
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01		
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01		
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01		
ECLASS 15.0	27-40-02-01				

カタログステータス / 図面 2



H1,0/15S ZH GE SV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

