データシート

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

0.25 ~ 6,0 mm（AWG 24 - 10）
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋 バラ詰めで供給

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いいえ
注文番号	9018910000
種別	H0,25/5
GTIN (EAN)	4008190068134
数量	1000 items
パッケージ	弛緩

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（cULus）	E499744

寸法と重量

正味重量	0.02 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール	バージョン	標準

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	0.8 mm	接点面長さ (L2)	5 mm
カラー直径 (D2)	1.6 mm	L1 (mm)	5.00 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 24	被覆剥き長さ	5 mm
導体断面	0.25 mm²		

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H0,25/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面